


No: 20132-113

Аппликатор APC 300 A



Размеры и масса

| | |
|---------|----------|
| Размеры | Ø 2,3 мм |
| Длина | 300 мм |

Базовые признаки

| | |
|---------------|------------------|
| Гибкость | жёсткий |
| Формы выпуска | A = Осевой поток |
| Форма | A |

Очистка и обработка

| | |
|--------------------------|------------|
| Машинная очистка | max 95 °C |
| Стерилизация в автоклаве | max 138 °C |

Стандарты

| | |
|----------------------------------|-----|
| Классификация согласно 93/42 ЕЭС | IIb |
| Класс защиты по EN 60 601-1 | |
| Тип согласно EN 60 601-1 | |

Другие указания по продукту

| | |
|---------------------------------|---------|
| Упаковочная единица | 1 Шт. |
| Максимальное рабочее напряжение | 4.3 kVp |