


No: 20132-113

## Аппликатор APC 300 A



### Размеры и масса

Размеры	Ø 2,3 мм
Длина	300 мм

### Базовые признаки

Гибкость	жёсткий
Формы выпуска	A = Осевой поток
Форма	A

### Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

### Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIb
Класс защиты по EN 60 601-1	
Тип согласно EN 60 601-1	

### Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 Шт.
Максимальное рабочее напряжение	4.3 kVp