

№: 20191-161

Электрод-крючок, плоский



Размеры и масса

Размеры	Ø 5 мм
Длина	320 мм

Базовые признаки

Форма	L-образный
-------	------------

Поверхность

Изоляция	изолированный стержень
Покрытие	покрытие с низкой адгезией

Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 134 °C

Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIb
Класс защиты по EN 60 601-1	
Тип согласно EN 60 601-1	

Другие указания по продукту

Максимальное рабочее напряжение	4.3 kVp
Упаковочная единица	1 шт.