

No: 20195-506



## Биполярный пинцет PREMIUM, прямой

- Ограниченное прилипание тканей вследствие высокой температурной проводимости
- Длительное время службы инструмента благодаря высококачественному сплаву
- Точная, нацеленная коагуляция благодаря точному дизайну кончиков
- Прочный захват ткани благодаря шероховатой захватывающей поверхности
- Во время операции требуется меньше времени для очистки
- Хорошая видимость операционного поля из-за уменьшения отражения света (например, при выделении под микроскопом)

### Размеры и масса

Наконечник	наконечник 0.4 мм, сверх тонкий
Длина	185 мм

### Базовые признаки

Форма	прямой
-------	--------

### Поверхность

Поверхности захвата	шероховатая
---------------------	-------------

### Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

### Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIb
Класс защиты по EN 60 601-1	
Тип согласно EN 60 601-1	

### Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 шт.
Максимальное рабочее напряжение	0.5 kVp