

No: 20195-311

BiCision® M



- Большая зона термолигирования
- Точное рассечение точно по центру
- Гомогенный, гладкий разрез
- Быстрое охлаждение браншей
- Оптимальные характеристики подготовки ткани
- РІ-достоинство: Чашеобразная форма браншей дает более широкую зону расплавления, чем любой другой инструмент с 5 мм стержнем. Это обеспечивает дополнительную безопасность.

Размеры и масса

Диаметр стержня	5 мм
Длина	350 мм

Базовые признаки

Совместимость	VIO 300 D
Подключение	MF гнездо

Очистка и обработка

Стерильно упаковано	ЕО
Одноразовое изделие	да

Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIb
Класс защиты по EN 60 601-1	
Тип согласно EN 60 601-1	

Другие указания по продукту

Упаковочная единица	5 шт.
Максимальное рабочее напряжение	0.25 kVp