

№: 20196-130

Биполярный кабель для da



Размеры и масса

Длина кабеля {4 m}

Базовые признаки

Подключение Стандарт (BI 8/4)

Совместимость VIO, ICC, ACC

Очистка и обработка

Машинная очистка max 95 °C

Стерилизация в автоклаве max 138 °C

Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС I

Класс защиты по EN 60 601-1

Тип согласно EN 60 601-1

Другие указания по продукту

Упаковочная единица 1 шт.

Максимальное рабочее напряжение 1 kVp