

№: 20196-130

## Биполярный кабель для da



### Размеры и масса

Длина кабеля	{4 m}
--------------	-------

### Базовые признаки

Подключение	Стандарт (BI 8/4)
-------------	-------------------

Совместимость	VIO, ICC, ACC
---------------	---------------

### Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
------------------	-----------

Стерилизация в автоклаве	max 138 °C
--------------------------	------------

### Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	I
----------------------------------	---

Класс защиты по EN 60 601-1	
-----------------------------	--

Тип согласно EN 60 601-1	
--------------------------	--

### Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 шт.
---------------------	-------

Максимальное рабочее напряжение	1 kVp
---------------------------------	-------