

No: 20194-078

## Кабель для нейтрального электрода



### Размеры и масса

Длина кабеля	5 м
--------------	-----

### Базовые признаки

Совместимость	VIO, ICC, ACC, T-Series
---------------	-------------------------

Подключение	Стандартный
-------------	-------------

### Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
------------------	-----------

Стерилизация в автоклаве	max 138 °C
--------------------------	------------

### Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	I
----------------------------------	---

Класс защиты по EN 60 601-1	
-----------------------------	--

Тип согласно EN 60 601-1	
--------------------------	--

### Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 Шт.
---------------------	-------

Максимальное рабочее напряжение	0.5 kVp
---------------------------------	---------