

No: 10160-000

VIO® 3



- Логичное, удобное и визуальное осуществление управления (stepGUIDE)
- Надежные, воспроизводимые эффекты в тканях благодаря процессорной технике
- ReMode: можно выбирать до 6 различных настроек стерильного поля
- Гнезда: легкая замена, рекомендация по подключению, распределение слотов, можно свободно выбирать до 6 инструментов

Выходная мощность

Система безопасности	NESSY
Макс. мощность разреза:	{400 Watt an 300 Ohm}
Макс. мощность коагуляции	{bis zu 360 Watt}

Подключение к сети

Напряжение сети	100-120 / 220-240 {Volt}
Частота сети	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность в дежурном режиме	<30 Ватт
Потребляемая мощность при макс. мощности ВЧ	{550 Watt}
Разъём выравнивания потенциалов	да

Размеры и масса

ширина x высота x глубина	415 x 215 x 375 мм
Масса	12 кг

Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 Шт.
---------------------	-------